

V962 | DreamStation Auto BiPAP – Philips Respironics®

Parâmetros	CPAP	B-nível	AutoB	Intervalo
Pressão fixa	●			4 - 20
IPAP		●		4 - 25
EPAP		●		4 - 25
IPAP máx			●	3 acima para EPAP min - 25
EPAP min			●	4 - 3 abaixo IPAP máx
PS máxima			●	0 - 8
PS mínima			●	0 - PS máx
Tempo Subida		●	●	Off / On 1, 2, 3
Smart Ramp	●	●	●	On / Off
Tempo de Rampa	●	●	●	Off, 5 - 45
P. inicial rampa	●	●	●	4 - até -1 Pressão fixa
Flex	●	●	●	On / Off - 1, 2, 3
Ez - Start	●			On / Off
Ligar / Desligar Auto	●	●	●	On / Off